

# AIRSTOP SOLO

## RUBAN ADHESIF



LE RUBAN ADHESIF SANS LINER POUR UNE POSE RAPIDE



Sans liner



Facilement déchirable



Mise en œuvre rapide



Fort pouvoir adhésif

**ISOCELL**

## AVANTAGES

- **FILM SPECIAL BREVETE**  
Déchirable en travers manuellement  
Déchirable en longueur manuellement grâce au support non tissé
- **REGLAGE FILM SPECIAL**  
Déroulement souple sans à-coups  
Mise en œuvre simplissime
- **SANS LINER**  
Mise en œuvre accélérée  
Economie de temps et de coûts d'élimination
- **ADHERENCE ET MISE EN OEUVRE PARFAITES**

## DONNEES PRODUIT

Largeur rouleau	60 mm 100 mm
Longueur rouleau	50 m
Composition	Film spécial - Toile d'armature Colle acrylate
Résistance aux températures	-40 °C – +80 °C
Température mise en œuvre	-5 °C – +40 °C

## DOMAINES D'APPLICATION

- Collage de freins-vapeur et de pare-vapeur
- Collage OSB et MDF en intérieur comme en extérieur
- Jonctions et raccords avec bois, maçonnerie et métaux



Pas de déchet



Pas de collecte de liner



**HABITAT SAIN  
EXEMPT DE SOLVANTS  
QUALITÉ D'ESPACE  
INTÉRIEUR TESTÉE**




DIN 4108-11 Y COMPRIS VIEILLISSEMENT  
DIN 4108-7  
ÖNORM B 8110-2  
SIA 180




○ **ÉTANCHEITE A L'AIR SELON NORME**

# AIRSTOP SOLO

## RUBAN ADHESIF



RUBAN ADHESIF AIRSTOP SOLO POUR INTERIEUR ET EXTERIEUR



Sain



Déroutement facile



● APPARENCE BOIS HARMONIEUSE




● MISE EN ŒUVRE CONFORTABLE




# AIRSTOP SOLO

## RUBAN ADHESIF

### MISE EN ŒUVRE



L'extrémité lâche (en bas) peut être fixée au moyen d'un ruban adhésif continu AIRSTOP SOLO.



Le ruban adhésif AIRSTOP SOLO peut être appliqué  $\geq 3$  cm au-dessus de ce ruban.



### TECHNIQUE DE COLLAGE

Lors du montage, la surface totale du ruban adhésif doit être collée sur le support. Plus la force de pressage est importante, meilleure est l'adhérence (rouleau de pressage/raclette de pressage). Il convient de s'assurer que le ruban adhésif est posé entièrement et sans tension au niveau des angles. Nous recommandons Colle de raccord AIRSTOP SPRINT pour les surfaces enduites ou le bois très rugueux. Les matériaux à mettre en œuvre doivent être exempts de poussières et de graisses, secs et résistants. En cas de doute, nous recommandons un traitement préalable du support avec l'un des primaires ISOCELL.

[Respecter les prescriptions de mise en œuvre selon fiche de données produit](#)

### ACCESSOIRE RECOMMANDE

#### Maroufleur AIRSTOP RAK

Outil à maroufler pour la mise en œuvre optimale des rubans adhésifs et des manchons.



#### Maroufleur AIRSTOP ROLL

Adapté pour le pressage optimal de rubans adhésifs acryliques. Rouleau en caoutchouc alvéolaire de 40 mm – surtout pour supports irréguliers et rugueux.

