



Karta danych technicznych

OMEGA PoBit Srodek przyspieszający utwardzanie

Jest przeznaczony wyłącznie do mieszania z pastą uszczelniającą PoBit i skraca czas utwardzania w niskich temperaturach

DOSTĘPNE WYMIARY

Numer artykułu	Pojemnik	Zawartość
30MDMSHB	Plastikowa butelka	100 g

DANE TECHNICZNE

Skład surowcowy	wodny roztwór krzemianu	Zużycie	100 g butelka na 10 kg pasty uszczelniającej PoBit
------------------------	-------------------------	----------------	--

OMEGA PoBit Srodek przyspieszający utwardzanie

SPOŻYWANIE I LECZENIE

Butelka o pojemności 100 g wystarcza na pojemnik pasty uszczelniającej PoBit o pojemności 10 kg. Nie zużywać większej ilości niż 1 butelka na pojemnik. Należy ostrożnie zmieszać pastę uszczelniającą PoBit oraz środek przyspieszający utwardzanie PoBit i przetworzyć w ciągu 1 godziny



WSKAZÓWKI:

- Należy przechowywać szczelnie zamknięte butelki
- Wszystko ostrożnie zmieszać i przetworzyć mieszaninę w ciągu 1 godziny
- Podłoże musi być jak najbardziej suche