



Tehnični podatkovni list

OMEGA PoBit Pospesevalec sušenja

Je namenjen izključno za mešanje s tesnilno pasto PoBit in skrajša čas utrjevanja pri nizkih temperaturah

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Številka izdelka	Velikost embalaže	Vsebino
30MDMSHB	Plastična steklenica	100 g

TEHNIČNI LIST

Sestava	vodeni silikat	Poraba	100 g steklenička za 10 kg PoBit paste
---------	----------------	--------	--

OMEGA PoBit Pospeševalec sušenja

PORABA IN PREDELAVA

Steklenička 100 g zadostuje za 10-kilogramsko tesnilno pasto PoBit. Ne uporabljajte več kot eno steklenico na posodo. Previdno zmešajte tesnilno pasto PoBit in pospeševalnik PoBit ter pričnite z delom najkasneje v 1 uri.



OPOMBE:

- Stekleničke hranite dobro zaprte
- Material pazljivo zmešajte, nato pa celotno mešanico začnite uporabljati v 1 uri
- Podlaga mora biti čim suha