



OMEGA SD10 SK DUO Parobrzdňá fólia

Odolná proti poveternostným vplyvom, 3-vrstvová fólia s parobrzdňým účinkom. Použitie pri všetkých nadkrokových izoláciách. Integrované pásy akrylového lepidla nanosené v dvoch pruhoch umožňujú lepšie lepenie.

OBLAST POUŽITIA

- pre izoláciu krokiev
- vnútorné využitie, pod tepelnú izoláciu

VÝHODY

- ľahká
- pevná
- drží tvar
- plne recyklovateľná
- odolná voči starnutiu
- 2 mesiace v nekrytom stave odolná voči poveternostným podmienkam

ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



OMEGA QUILLI



OMEGA tesniaca páska



PE tesniaca páska DSK



AIRSTOP tesniaca hmota SPRINT

DOSTUPNÉ V NASLEDUJÚCICH ROZMEROCH

Šírka role	3,0 m
Dĺžka role	50 m
Plocha celkom	150 m ²
Hmotnosť role	27 kg

PRODUKTDATEN ENTSPRECHEND DER NORM EN 13984

Zloženie	3-vrstvová PP - tkanina, integrované 2 lepiace pásy	
Hrúbka	ca. 0,75 mm	
Farba	béžová	
Hmotnosť plochy	175 (± 5) g/m ²	
SD-hodnota	10 m (-4 / +8)	
Tepelná odolnosť	- 40 °C - + 80 °C (krátkodobá 100 °C)	
UV-stabilita	2 mesiace	
Odolnosť voči prieniku vody EN 1928	W1	
Možnosť roztiahnutia podľa EN 12311-1	90 (-40) %	90 (-40) %
Pevnosť v ťahu podľa EN 12311-1	410 (-60) N / 50 mm	
	315 (-65) N / 50 mm	
Odolnosť proti roztrhnutiu EN 12310-1	270 (-70) N	370 (-120) N
Skladovanie	v chlade a v suchu	
Trieda horľavosti EN 13501-1 / EN 11925-2	E	

05.2020_SK


ISOCELL

SPRACOVANIE **OMEGA** Parobrzdňá fólia SD10

POKLÁDKA

Potlačenou stranou fólie uložit' na debňenie (UV-odolná). V miestach prestupov upevniť fóliu pomocou sponkovača na drevené debňenie.

Prestupy a hranové prepojenia : min. 10 cm prestup, na OMEGA SD10 SK DUO parozábrane je viditeľné značenie prerušovanou zelenou farbou. Prelepenia prestupov a prekrytí fólie previesť dostatočným pritlačením na miestach s integrovanými lepiacimi pásmi. Prestupy a prepojenia je potrebné vzduchotesne prelepiť tesniacim tmelom AIRSTOP SPRINT alebo OMEGA QUILLI .



ISOCELL GmbH & Co KG
Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG
Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 544 47 20
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË
Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB
Box 20059
161 02 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com