



Varilna tekočina

Za homogeno vetrotesno in vodotesno varjenje strešnih membran Omega UDOs 330.

PODROČJA UPORABE

- Za homogeno vetrotesno in vodotesno varjenje strešnih membran Omega UDOs 330

PREDNOSTI

- enokomponentno
- vsebuje topila
- pripravljeno za uporabo

PRIPOROČENA OPREMA



Steklenička s čopičem

DOBAVLJIVO V SLEDEČIH DIMENZIJAH

Embalaza / Pločevinka	1 liter
-----------------------	---------

PODATKI O IZDELKU

Sestava	Tetrahidrofuran
Gostota	0,89 g/cm ³
Temperatura obdelave	nad ca 5°C
Poraba	ca. 7ml / lfm
Oblika	tekoča
Shranjevanje	pri sobni temperaturi
Vsebnost topil	organska topila 99,9 %

SMERNICA ZA OBDELAVO

Varilno tekočino s pomočjo stekleničke s čopičem enostransko nanesete (minimalna širina šiva 4 cm). Membrani takoj položite eno čez drugo ter ju z rokami stisnite, nato pa takoj celoten stik dobro stisnete s pritisknim valjčkom (da se ne vidijo gube).

Upoštevajte varnostna navodila! Pri delu se priporoča uporaba zaščitnih očal.

INFO :
+43 6216 / 4108
WWW.ISOCELL.COM

ISOCELL